

# 深紫外-可见微区吸收光谱测试显微镜硬件介绍图

管理员：黄贵龙（13225030585） 黄永强（15711589311）



图 1.主机外观



图 2.机架结构



图 3.明暗场落射照明器



图 4.调焦机构




图 5.透射光路 40X 聚光器




图 6.整体结构图



图 7.透反射物镜组



图 8.成像光路模块



图 9.功率测量及滤光片插槽




图 10.多路集成反射光路



图 11.八孔转盘图




图 12.各个插槽展示图




图 13.入光模块组




图 14.指示灯光源及控制驱动



图 15.光谱收集光路




图 16.Y 型光纤图






图 17.光谱测试位置指示功能



挡光片拉杆 聚光物镜底座

图 18.透射入光光路




图 19.氙灯-卤素灯光源组合



图 20.氙灯-卤素灯光源控制器



图 21.偏振转台模块